

# GyroWash

## 染色堅牢度洗濯試験機

GyroWashは8又は20ポットを擁した、テキスタイルやレザー用染色堅牢度洗濯試験機で、AATCCやISO規格に対応しています。



市場でもっともシンプルで使い易いタッチスクリーンが特徴です。



# GyroWash

## 染色堅牢度洗濯試験機

GyroWashは8ポットと20ポットモデルをラインナップ。直感的操作性に優れたタッチスクリーンは効率的、且つシンプルな操作を実現しました。ポットは押して回すだけの簡単脱着式。断熱浴槽はエネルギー効率を高めます。



## 特徴

### タッチスクリーン

直感的タッチスクリーンはラボで従事する技術者と共にデザインされ、シンプルな設定操作を実現しました。

温度設定、回転スピード、自動スタート機能は全てタッチスクリーンから制御出来ます。

### 容量の選択

Gyrowashは8又は20ポット、1200ml又は500mlポットを選択出来ます。

### 取換可能なポット

押して回すだけで1200mlと500mlポットが簡単に迅速に交換出来ます。

### 冷却蓋

高温試験後のサンプル取り出しが、冷却蓋により安全に行えます。

### 断熱浴槽

密閉され断熱された浴槽は、エネルギー消費を抑え効率的です。

### 高温洗浄蓋

テキスタイル試験機関は、60℃以上の洗浄試験を行っています。J. Healは洗浄液が漏れることが無い、高温洗浄用のポット蓋を開発しました。

これはテスト結果の信頼性を保障します。

### 規格

ISO、AATCC、小売業規格試験がGyrowashで行えます。

### クイック給排水

給水や排水は、機器の正面から簡単に行えます。

### 専用ドリフトレイ

ドリフトレイはどんな余剰水も収集します。

### あらゆる種類の試験材料

GyroWashで使用される、グレースケール、洗剤、マルチファイバー等、高品質のあらゆる試験材料を取り揃えています。

## 寸法

	高さ (mm)	幅 (mm)	奥行 (mm)	重量 (kg)
GyroWash - 8ポット	1040	876	731	135.0
GyroWash - 20ポット	1040	1266	731	238.0

## 正規代理店

(株)グロツツ・ベッケルト ジャパン

担当：薩摩 06-6222-9401

Masakazu.satsuma@groz-beckert.com

www.senikiki.com