





新型MPF-P (PタイプMPF)

(株)グロツツ・ベッケルト ジャパン
営業課




出口糸角度調整可（長⇔短繊維切替え）

出口糸テンション→0.8cNへ軽減しました



糸切れストップランプ（LED）は本体点灯で大きく見易く

ストップ回路は 12-24V, AC/DC共通になりました
ランプ切れ、交換の手間はあります



ピン式セパレート巻プーリはオプション…ピン交換も容易です
マルチフィラメント対策、毛羽対策に非常に効果的です！
標準プーリ：Lタイプ用、オプション：G/K用プーリ、計3種
糸：8dtex～600dtexまで給糸可



入口バーが無くなり、MPF 歯型ベルト交換がより早く行えます



入口アイレット／入口チューブホルダー／ノットキャッチャーの
交換に工具は不要です（簡単プッシュ・イン方式）
※ノット・キャッチャーは別売りになりました